



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckrahmen
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Geliefertes Zubehör	Abdeckrahmen Durchlasstür
Gehäusemontage	Bodenstehend
Art der Tür	Deckelrahmen
Schutzart (IP)	IP30

Zusatzmerkmale

Die Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 + 150 mm
Türöffnungswinkel	120°
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	36
Menge pro Satz	Satz à 1
Höhe	2000 mm
Breite	800 mm
Produktgewicht	13,76 kg
Material	Behandeltes Stahlblech
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)

Montage

Schutzart (IK)	IK08 entspricht EN/IEC 62262
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,500 cm
VPE 1 Breite	84,500 cm
VPE 1 Länge	199,000 cm
VPE 1 Gewicht	14,000 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	89,000 cm
VPE 2 Breite	120,000 cm
VPE 2 Länge	202,000 cm
VPE 2 Gewicht	166,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------