



**Hauptmerkmale**

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Art der Frontplatte	Kabeldurchführung
Installiertes Gerät	Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Mensch-Maschine-Schnittstelle: 96 x 96 mm device Mensch-Maschine-Schnittstelle: HSI PowerLogic: PM400 - 800 Vigilohm: IM10 Vigilohm: IM10H Enerlin'X: FDM121

**Zusatzmerkmale**

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	3
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	150 mm
Breite	500 mm
Produktgewicht	0,46 kg
Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle 96 x 96 mm device 3 3 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle 96 x 96 mm device 3 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle 96 x 96 mm device 3 3 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle HSI 3 3 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle HSI 3 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle HSI 3 3 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse PowerLogic 3 3 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse PowerLogic 3 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse PowerLogic 3 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Vigilohm 3 3 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Enerlin'X FDM121 3 3 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Enerlin'X FDM121 3 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Enerlin'X FDM121 3 3

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	16,500 cm
VPE 1 Länge	51,500 cm
VPE 1 Gewicht	499,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	16,500 cm
VPE 2 Breite	17,500 cm
VPE 2 Länge	53,000 cm
VPE 2 Gewicht	5,197 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	90
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	58,500 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------