



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P PrismaSeT G
Produkt- oder Komponententyp	Clip-Muttern
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT G Schiene PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Durch Clips
Montagehalterung	DIN-Schiene
Die Installationsbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm Gehäuse Schaltfeldkanal
ISO-Gewinde	M6
Menge pro Satz	Satz à 20
Farbe	Natur
Produktgewicht	0,14 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,5 cm
VPE 1 Breite	6 cm
VPE 1 Länge	8,5 cm
VPE 1 Gewicht	146 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	7,511 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	400
VPE 3 Höhe	28 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	71,5 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdekclaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------