



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	Stromquellenwechsel: fixiert NSX400 - 630 Netzumschalter ohne Erdchlusschutz - Steuerung: Fernsteuerung - horizontal Installation
Beschreibung Pole	2 3P: Montageplatte Träger: NSX400 - 630 Netzumschalter horizontal Anlage 2 4P: Montageplatte Träger: NSX400 - 630 Netzumschalter horizontal Anlage
Betriebsposition	Horizontal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	10
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	500 mm
Breite	500 mm
Produktgewicht	1,72 kg
Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Stromquellenwechsel NSX400 - 630 Netzumschalter ohne fixiert Fernsteuerung horizontal 3P 2 direkt 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Stromquellenwechsel NSX400 - 630 Netzumschalter ohne fixiert Fernsteuerung horizontal 4P 2 direkt 10

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	51,000 cm
VPE 1 Länge	51,000 cm
VPE 1 Gewicht	1,800 kg
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	11,000 cm

VPE 2 Breite	52,000 cm
VPE 2 Länge	53,000 cm
VPE 2 Gewicht	11,291 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	72
VPE 3 Höhe	67,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	146,500 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------