



### Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P PrismaSeT G
Produkt- oder Komponententyp	Clip-Muttern
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld PrismaSeT PrismaSeT G Montageplatte PrismaSeT Prisma PH Schaltfeld PrismaSeT Prisma iPM L Gehäuse PrismaSeT Prisma iPM M Gehäuse

### Zusatzmerkmale

Montagemodus	Durch Clips
Montagehalterung	Genutete Befestigungsplatte
Die Installationsbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm Gehäuse Schaltfeldkanal
ISO-Gewinde	M5
Menge pro Satz	Satz à 20
Farbe	Natur
Produktgewicht	0,095 kg

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,000 cm
VPE 1 Breite	3,500 cm
VPE 1 Länge	8,000 cm
VPE 1 Gewicht	95,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	5,008 kg

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja

Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------