



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	ComPacT: fixiert INS320 - 630 Netzumschalter - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPacT: fixiert INV320 - 630 Netzumschalter - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation Stromquellenwechsel: fixiert NSX400 - 630 Netzumschalter ohne Erdchlussenschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation
Beschreibung Pole	2 3P: Montageplatte Träger: NSX400 - 630 Netzumschalter horizontal Anlage 2 4P: Montageplatte Träger: NSX400 - 630 Netzumschalter horizontal Anlage 2 3P: Montageplatte Träger: INS320 - 630 Netzumschalter horizontal Anlage 2 4P: Montageplatte Träger: INS320 - 630 Netzumschalter horizontal Anlage 2 3P: Montageplatte Träger: INV320 - 630 Netzumschalter horizontal Anlage 2 4P: Montageplatte Träger: INV320 - 630 Netzumschalter horizontal Anlage
Betriebsposition	Horizontal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	10
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	500 mm
Breite	500 mm
Produktgewicht	1,62 kg

Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INS320 - 630 Netzumschalter fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 2 direkt 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INS320 - 630 Netzumschalter fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 2 direkt 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INV320 - 630 Netzumschalter fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 2 direkt 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact INV320 - 630 Netzumschalter fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 2 direkt 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Stromquellenwechsel NSX400 - 630 Netzumschalter ohne fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 2 direkt 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Stromquellenwechsel NSX400 - 630 Netzumschalter ohne fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 2 direkt 10

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3 cm
VPE 1 Breite	51,5 cm
VPE 1 Länge	51,5 cm
VPE 1 Gewicht	1,685 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	11 cm
VPE 2 Breite	52,5 cm
VPE 2 Länge	53 cm
VPE 2 Gewicht	10,663 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	36
VPE 3 Höhe	43 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	75,5 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------