



#### Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Sechskantabstandhalter
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT P Schalfeld PrismaSeT PrismaSeT G Frontabdeckung, Stützprofil
Schalfeld-Geräte-Verbindung	Erdungsschiene: vertikal durch Schrauben

#### Zusatzmerkmale

Montagemodus	Durch Schrauben
Montagehalterung	Funktionsprofile
Die Installationsbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm Gehäuse Schalfeldkanal
ISO-Gewinde	M5
Menge pro Satz	Satz à 4
Höhe	55 mm
Farbe	Natur
Produktgewicht	0,1 kg

#### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,9 cm
VPE 1 Breite	3 cm
VPE 1 Länge	10,4 cm
VPE 1 Gewicht	92 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	4,932 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	400
VPE 3 Höhe	45 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	51,5 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdekclaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------