



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	ComPact: fixiert NS630b - 1000 - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPact: fixiert NS630b - 1000 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation
Beschreibung Pole	1 3P: Montageplatte Träger: NS630b - 1000 horizontal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: NS630b - 1000 horizontal Anlage
Betriebsposition	Horizontal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 800 mm Schaltfeld + Kanal - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Frontanschluss Hinterer Anschluss
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	7
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	350 mm
Breite	500 mm
Produktgewicht	1,78 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld + Kanal ComPact NS630b - 1000 fixiert Kippschalter horizontal 3P 1 Frontanschluss 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld + Kanal ComPact NS630b - 1000 fixiert Kippschalter horizontal 3P 1 Verbindungsübertragungsbaugruppe 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld + Kanal ComPact NS630b - 1000 fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 Frontanschluss 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld + Kanal ComPact NS630b - 1000 fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 Verbindungsübertragungsbaugruppe 8 650 mm 800 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NS630b - 1000 fixiert Kippschalter horizontal 3P 1 rückseitiger Anschluss 7 650 mm 800 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NS630b - 1000 fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 rückseitiger Anschluss 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld + Kanal ComPact NS630b - 1000 fixiert Kippschalter horizontal 4P 1 Frontanschluss 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld + Kanal ComPact NS630b - 1000 fixiert Kippschalter horizontal 4P 1 Verbindungsübertragungsbaugruppe 8 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld + Kanal ComPact NS630b - 1000 fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 Frontanschluss 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld + Kanal ComPact NS630b - 1000 fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 Verbindungsübertragungsbaugruppe 8 650 mm 800 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NS630b - 1000 fixiert Kippschalter horizontal 4P 1 rückseitiger Anschluss 7 650 mm 800 mm PrismaSeT P Gehäuse ComPact NS630b - 1000 fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 rückseitiger Anschluss 7

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,000 cm
VPE 1 Breite	35,000 cm
VPE 1 Länge	50,000 cm
VPE 1 Gewicht	1,761 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	9,731 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	20
VPE 3 Höhe	72,000 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm
VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	45,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------