



Hauptmerkmale

Baureihe	ComPacT NSX100 - 250 DC PV neue Generation ComPacT NSX100 - 250
Kurzbezeichnung des Geräts	VigiPacT
Produkt- oder Komponententyp	Vigi-Erweiterung
Geräteanwendung	Verdrahtung
Kompatible Produktfamilie	ComPacT neue Generation ComPacT NSX100 neue Generation Leistungsschalter ComPacT neue Generation ComPacT NSX160 neue Generation Leistungsschalter ComPacT Compact NSX100 Leistungsschalter ComPacT ComPacT NSX160 Leistungsschalter
Beschreibung der Pole	3P
[In] Bemessungsstrom	100 A 160 A
Erdschluss-Schutzklasse	Klasse A Klasse AC
Art der Einstellung der Rest-Erdschluss-Empfindlichkeit	Einstellbar
Erdschlussempfindlichkeit	0,03 A für Klasse A 0,1 A für Klasse A 0,3 A für Klasse A 0,5 A für Klasse A 1 A für Klasse A 3 A für Klasse A 10 A für Klasse AC 30 A für Klasse AC
Art der Einstellung der Zeitverzögerung des Rest-Erdschlusses	Einstellbar
[Δt] Einstellung der Zeitverzögerung für den Rest-Erdschluss	0 Ms 60 Ms 150 Ms 300 Ms 500 Ms 800 Ms 1,2 S 4 s

Zusatzmerkmale

Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	440 - 550 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Erdschlussschutz	Mit
Max. Abschaltdauer	800 ms
Überspannungskategorie	IV

Montage

Schutzklasse für Stromschläge	Klasse II
Normen	IEC 60947-2

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	13,4 cm
VPE 1 Breite	14,0 cm
VPE 1 Länge	17,0 cm
VPE 1 Gewicht	1,098 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	13,862 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------