



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	Masterpact: fixiert NT06 - 10 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation Masterpact: fixiert NT06 - 10 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation Masterpact: fixiert NT12 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation Masterpact: fixiert NT12 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation Masterpact: fixiert NT16 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation Masterpact: fixiert NT16 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation
Beschreibung Pole	1 3P: Montageplatte Träger: NT06 - 10 vertikal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: NT06 - 10 vertikal Anlage 1 3P: Montageplatte Träger: NT12 vertikal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: NT12 vertikal Anlage 1 3P: Montageplatte Träger: NT16 vertikal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: NT16 vertikal Anlage
Betriebsposition	Horizontal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 800 mm
Anschlussposition	Frontanschluss Hinterer Anschluss
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	7
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	350 mm
Breite	500 mm
Produktgewicht	1,44 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.





## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3 cm
VPE 1 Breite	35 cm
VPE 1 Länge	50 cm
VPE 1 Gewicht	1,44 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	9,588 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	24
VPE 3 Höhe	73 cm
VPE 3 Breite	60 cm
VPE 3 Länge	80 cm
VPE 3 Gewicht	44 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------