



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- oder Komponententyp	Anschluss
Produktnam	Linergy FM
Produktnam	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse Linergy Linergy FM Geräteabgang
Zubehör / Teilekategorie	Stromverteilungszubehör
Geliefertes Zubehör	Befestigungsschrauben
Normen	IEC 61439-1, Innengehäuse IEC 61439-2, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	Linergy FM Verteilerblock Linergy BS Sammelschiene
Beschreibung der Pole	4P
PTC_D77176_MGA	Schaltfeldkanal - Breite 300 mm Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm
Installiertes Gerät	Linergy FM 200 A
Nennbetriebsstrom Ie	200 A
Farbe	Anthrazitgrau (RAL 7016)
Länge	570 mm
Produktgewicht	2,02 kg
Menge pro Satz	Satz à 4

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,5 cm
VPE 1 Breite	11,5 cm
VPE 1 Länge	56,5 cm
VPE 1 Gewicht	1,917 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	36
VPE 2 Höhe	47,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	80,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------