



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P PrismaSeT G
Produkt- oder Komponententyp	Sechskantabstandshalter
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld PrismaSeT PrismaSeT G Frontabdeckung, Stützprofil PrismaSeT Prisma PH Schaltfeld PrismaSeT Prisma iPM L Gehäuse PrismaSeT Prisma iPM M Gehäuse
Schaltfeld-Geräte-Verbindung	Erdungsschiene: vertikal durch Schrauben

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Durch Schrauben
Montagehalterung	Funktionsprofile
Die Installationsbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm Gehäuse Schaltfeldkanal
ISO-Gewinde	M6
Menge pro Satz	Satz à 4
Höhe	55 mm
Farbe	Natur
Produktgewicht	0,245 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3 cm
VPE 1 Breite	3 cm
VPE 1 Länge	7,5 cm
VPE 1 Gewicht	248 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	12,64 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	400
VPE 3 Höhe	28 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	112,5 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------