



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Gehäuse
Typ der Frontplatte	Modular Ausschnitt
Installiertes Gerät	Acti 9: fixiert 1/2 oder 1 Modullampe - horizontal Installation Acti 9: fixiert Messgerät - horizontal Installation Multi 9: fixiert Messgerät - horizontal Installation

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm Paketgehäuse - Breite 600 mm
9-mm-Raster	48
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe	24
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	2
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	100 mm
Breite	500 mm
Produktgewicht	0,36 kg
Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Acti 9 1/2 oder 1 Modullampe fixiert horizontal direkt 2 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Acti 9 1/2 oder 1 Modullampe fixiert horizontal direkt 2 650 mm 400 mm PrismaSeT P Gehäuse Acti 9 1/2 oder 1 Modullampe fixiert horizontal direkt 2 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Acti 9 Messgerät fixiert horizontal 6 direkt 2 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Acti 9 Messgerät fixiert horizontal 6 direkt 2 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Multi 9 Messgerät fixiert horizontal 6 direkt 2 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Multi 9 Messgerät fixiert horizontal 6 direkt 2 600 mm Prisma Pack 250 Paketgehäuse Acti 9 Messgerät fixiert horizontal 6 direkt 2 600 mm Prisma Pack 250 Paketgehäuse Multi 9 Messgerät fixiert horizontal 6 direkt 2

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,7 cm
VPE 1 Breite	11,5 cm
VPE 1 Länge	51,5 cm
VPE 1 Gewicht	357,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	17,0 cm
VPE 2 Breite	13,0 cm
VPE 2 Länge	53,5 cm
VPE 2 Gewicht	3,724 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	180
VPE 3 Höhe	37,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	78,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------