



### Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	Masterpact: Einschubtechnik NW08 - 16 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation Masterpact: Einschubtechnik NW20 - 25 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation Masterpact: Einschubtechnik NW32 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
Beschreibung Pole	1 3P: Montageplatte Träger: NW08 - 16 vertikal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: NW08 - 16 vertikal Anlage 1 3P: Montageplatte Träger: NW20 - 25 vertikal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: NW20 - 25 vertikal Anlage 1 3P: Montageplatte Träger: NW32 vertikal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: NW32 vertikal Anlage
Betriebsposition	Horizontal

### Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 600 mm Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 1000 mm
Anschlussposition	Hinterer Anschluss Frontanschluss
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	10
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	500 mm
Breite	500 mm
Produktgewicht	1,76 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	<p>650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW08 - 16 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 27</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW08 - 16 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 15</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW08 - 16 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 27</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW08 - 16 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 15</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 15</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 15</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW32 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 15</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW32 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 15</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW08 - 16 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 19</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW08 - 16 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 17</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW08 - 16 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Sammelschiene 36</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW08 - 16 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 19</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW08 - 16 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 17</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW08 - 16 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Sammelschiene 36</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 20</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 28</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 17</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Sammelschiene 36</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 20</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 28</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 17</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Sammelschiene 36</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW32 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 20</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW32 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 28</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW32 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 17</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW32 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Sammelschiene 36</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW32 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 20</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW32 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 28</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW32 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 17</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW32 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Sammelschiene 36</p>

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	50,000 cm
VPE 1 Länge	50,000 cm
VPE 1 Gewicht	1,767 kg
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	21,000 cm
VPE 2 Breite	52,000 cm
VPE 2 Länge	53,000 cm

VPE 2 Gewicht	9,586 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	40
VPE 3 Höhe	98,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	87,500 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------