



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	Masterpact: fixiert NW08 - 16 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation Masterpact: fixiert NW20 - 25 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation Masterpact: fixiert NW32 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
Beschreibung Pole	1 3P: Montageplatte Träger: NW08 - 16 vertikal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: NW08 - 16 vertikal Anlage 1 3P: Montageplatte Träger: NW20 - 25 vertikal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: NW20 - 25 vertikal Anlage 1 3P: Montageplatte Träger: NW32 vertikal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: NW32 vertikal Anlage
Betriebsposition	Horizontal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 600 mm Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 1000 mm
Anschlussposition	Frontanschluss Hinterer Anschluss
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	9
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	450 mm
Breite	500 mm
Produktgewicht	1,54 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW08 - 16 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 18 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW08 - 16 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW08 - 16 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 27 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW08 - 16 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW08 - 16 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Sammelschiene 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW08 - 16 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 18 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW08 - 16 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW08 - 16 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 27 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW08 - 16 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW08 - 16 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Sammelschiene 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Sammelschiene 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Sammelschiene 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW32 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW32 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW32 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW32 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW32 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Sammelschiene 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW32 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW32 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW32 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW32 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW32 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Sammelschiene 36

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,0 cm
VPE 1 Breite	45,0 cm
VPE 1 Länge	50,0 cm
VPE 1 Gewicht	1,608 kg
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	20,5 cm
VPE 2 Breite	52,0 cm
VPE 2 Länge	53,0 cm

VPE 2 Gewicht	10,358 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	118,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm
VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	115,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------