

LVS03217

PrismaSeT-P, Frontplatte,
mit 45mm Ausschnitt, 1-
reihig, Breite=800mm, Höhe=4Module



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse
Typ der Frontplatte	Modular
Installiertes Gerät	Acti 9: fixiert modulares Gerät Multi 9: fixiert modulares Gerät ComPact: fixiert INS100 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INS125 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INS160 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INS40 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INS63 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation
Beschreibung Pole	4 3P: modulare Schiene Träger: INS100 vertikal Anlage 4 4P: modulare Schiene Träger: INS100 vertikal Anlage 4 3P: modulare Schiene Träger: INS125 vertikal Anlage 4 4P: modulare Schiene Träger: INS125 vertikal Anlage 4 3P: modulare Schiene Träger: INS160 vertikal Anlage 4 4P: modulare Schiene Träger: INS160 vertikal Anlage 4 3P: modulare Schiene Träger: INS40 vertikal Anlage 4 4P: modulare Schiene Träger: INS40 vertikal Anlage 4 3P: modulare Schiene Träger: INS63 vertikal Anlage 4 4P: modulare Schiene Träger: INS63 vertikal Anlage

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 850 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
9-mm-Raster	72
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe	36
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	4
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	200 mm

Breite	850 mm
Produktgewicht	1,22 kg
Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS100 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 4 direkt 4 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS100 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 4 direkt 4 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS125 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 4 direkt 4 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS125 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 4 direkt 4 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS160 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 4 direkt 4 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS160 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 4 direkt 4 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS40 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 4 direkt 4 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS40 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 4 direkt 4 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS63 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 4 direkt 4 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPact INS63 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 4 direkt 4 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Acti 9 modulares Gerät fixiert 72 direkt 4 850 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Multi 9 modulares Gerät fixiert 72 direkt 4

Montage

Schutzart (IP)	IP30
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3 cm
VPE 1 Breite	20 cm
VPE 1 Länge	75 cm
VPE 1 Gewicht	1,222 kg
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	10,5 cm
VPE 2 Breite	22 cm
VPE 2 Länge	76 cm
VPE 2 Gewicht	7,743 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	192
VPE 3 Höhe	85 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	259,5 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------