



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Schnittstelle und Verbindung Canalis
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Zubehör / Teilekategorie	Schnittstellenzubehör
Normen	IEC 61439-2, Innengehäuse IEC 61439-1, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	KT mit Canalis
Beschreibung der Pole	3P
PTC_D77176_MGA	Gehäuse - Breite 650 mm
Schaltfeldtiefe	600 mm: Frontseite 600 + 400 mm: Rückseite
Installiertes Gerät	Masterpact: Einschubtechnik NW08 - 16 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation Masterpact: fixiert NW08 - 16 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation
Nennbetriebsstrom Ie	1600 A
Farbe	Natur
Höhe	350 mm
Breite	575 mm
Tiefe	450 mm
Produktgewicht	42,06 kg
Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW08 - 16 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 27 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW08 - 16 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW08 - 16 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 27 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW08 - 16 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	44,000 cm
VPE 1 Breite	41,000 cm
VPE 1 Länge	62,000 cm
VPE 1 Gewicht	35,500 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------