



Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Schnittstelle und Verbindung Canalis
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Zubehör / Teilkategorie	Schnittstellenzubehör
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	KT mit Canalis
Beschreibung der Pole	4P
PTC_D77176_MGA	Gehäuse - Breite 650 mm
Schaltfeldtiefe	600 mm: Frontseite 600 + 400 mm: Rückseite
Installiertes Gerät	Masterpact: Einschubtechnik NW08 - 16 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation Masterpact: fixiert NW08 - 16 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation
Nennbetriebsstrom Ie	1600 A
Farbe	Natur
Höhe	350 mm
Breite	575 mm
Tiefe	420 mm
Produktgewicht	49,9 kg
Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW08 - 16 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 27 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW08 - 16 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW08 - 16 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 27 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW08 - 16 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	43,000 cm
VPE 1 Breite	40,000 cm
VPE 1 Länge	62,000 cm
VPE 1 Gewicht	45,500 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------