



### Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Schnittstelle und Verbindung Canalis
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Zubehör / Teilkategorie	Schnittstellenzubehör
Normen	IEC 61439-2, Innengehäuse IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA

### Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	KT mit Canalis
Beschreibung der Pole	3P
PTC_D77176_MGA	Gehäuse - Breite 650 mm
Schaltfeldtiefe	600 mm: Frontseite 600 + 400 mm: Rückseite
Installiertes Gerät	Masterpact: Einschubtechnik NW20 - 25 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation Masterpact: fixiert NW20 - 25 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation
Nennbetriebsstrom Ie	2500 A
Farbe	Natur
Höhe	350 mm
Breite	575 mm
Tiefe	450 mm
Produktgewicht	53,56 kg
Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Gehäuse Masterpact NW20 - 25 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	45,000 cm
VPE 1 Breite	40,000 cm
VPE 1 Länge	61,000 cm
VPE 1 Gewicht	49,500 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------