



#### Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Elektrisch gehaltener Beleuchtungsschütz
Baureihe	8903L
Steuerkreis	Separater Steuerstromkreis

#### Zusatzmerkmale

Steuerkreisspannung	220 V AC 50 Hz 240 V AC 60 Hz
Anzugsleistung in VA	180 VA 60 Hz 170 VA 50 Hz
Halteleistungsaufnahme in VA	35 VA 60 Hz 35 VA 50 Hz
Nennstromstärke	20 A Wolfram 30 A Leuchtstofflampe
Anzahl der Pole	12P 12 S
Steuereinheit	Keine Steuereinheiten
Leuchtmelder	Keine Anzeige
Elektrische Verbindung	Schraubklemmenanschluss
Höhe	127 mm
Tiefe	79 mm
Breite	143 mm

#### Montage

Gehäusetyp	Keine Schutzart (offenes Gerät)
Produktzertifizierungen	UL-gelistet[RETURN]CSA

#### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1

#### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Umweltproduktdeklaration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------