



#### Hauptmerkmale

Baureihe	EZC100
Baureihe	Easypact
Kurzbezeichnung des Geräts	AL[RETURN]AX
Produkt- oder Komponententyp	Schalter
Geräteanwendung	Signalisierung Alarm
Kompatible Produktfamilie	EasyPact EZC Leistungsschalter
Zusammensetzung der Signalkontakte	2 S/Ö

#### Zusatzzmerkmale

Typ der Hilfskontakte	Standard
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	5 A
[Ie] Betriebsbemessungstrom	AC-12: 3 A bei 250 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bei 125 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bei 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bei 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A bei 250 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A bei 125 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A bei 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A bei 48 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,2 A bei 250 V DC DC-12: 0,4 A bei 125 V DC DC-12: 2,5 A bei 48 V DC DC-12: 4 A bei 24 V DC DC-14: 0,2 A bei 250 V DC DC-14: 0,4 A bei 125 V DC DC-14: 1 A bei 48 V DC DC-14: 3 A bei 24 V DC
Mindestlast	10 mA bei 24 V
Hilfsanschlussklemme	Lead wire

#### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,54 cm
VPE 1 Breite	7,11 cm
VPE 1 Länge	8,38 cm
VPE 1 Gewicht	0,06 kg

#### Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

---

Informationen zu RoHS-Ausnahmen

Ja

WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

---

### Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 months

---