

Produktdatenblatt

Eigenschaften

DF22AM1

Sicherungshalter TeSys, Signalkontakt, 1 Ö, 5A, unverzögert



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	DF22
Produkt- oder Komponententyp	Hilfsschalterblock
Betrieb der Hilfskontakte	Unverzögert
Zusammensetzung des Polkontakte	1 Ö
Anschlüsse - Klemmen	Faston Stecker

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	TeSys TeSys DF
Nennisolationsspannung Ui	250 VAC
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	24 - 240 V AC AC-15 24 - 240 V DC DC-13
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	5 A
Min. Schaltstrom	30 mA
Min. Schaltspannung	10 V
Produktgewicht	0,032 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,2 cm
VPE 1 Breite	10,5 cm
VPE 1 Länge	2,0 cm
VPE 1 Gewicht	26,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	3,124 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

RoHS-Richtlinie für China

 RoHS-Erklärung Für China

Informationen zu RoHS-Ausnahmen

 Ja

WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
