

ENGAGE 65 SE

Für Sie entwickelt: Die weltweit leistungsfähigsten professionellen, schnurlosen Headsets.

- › Branchenführende Schnurlos-Technologie. Bessere Kundenbeziehungen.
- › Lange Gesprächsdauer - weniger Unterbrechungen. Steigern Sie Ihre Produktivität

- › Kristallklare Sprachqualität. Verbessern Sie das Kundenerlebnis.



Product name		Engage 65 SE Stereo	Engage 65 SE Mono	Engage 65 SE Convertible
Allgemeines	Lieferumfang	Headset, Phone adapter cable, Benutzerdokumente, Headset base unit, Netzteil, USB-C- auf USB-A-Kabel	Headset, Phone adapter cable, Benutzerdokumente, Headset base unit, Netzteil, USB-C- auf USB-A-Kabel	Headset, Ohrhaken, Head band, Phone adapter cable, Benutzerdokumente, Headset base unit, Netzteil, USB-C- auf USB-A-Kabel, 3 Größen von EarGels™
	Verpackungsmaße (B x H x T)	190mm x 95mm x 147mm 7.48in x 3.74in x 5.79in	190mm x 95mm x 147mm 7.48in x 3.74in x 5.79in	145mm x 95mm x 190mm 5.71in x 3.74in x 7.48in
	Headset-Gewicht	83g 2.93oz	57g 2.01oz	21g 0.74oz
	LED-Features und -Funktionen	Akkuladestand, Busylight, Firmware-Update-Status, Eingehender Anruf, Stummschalten/Stummschaltung aufheben, Stromanzeige	Akkuladestand, Busylight, Firmware-Update-Status, Eingehender Anruf, Stummschalten/Stummschaltung aufheben, Stromanzeige	Akkuladestand, Busylight, Firmware-Update-Status, Eingehender Anruf, Stummschalten/Stummschaltung aufheben, Stromanzeige
	Zertifizierungen und Konformität	Zoom, Mit allen führenden UC-Plattformen kompatibel, Google Meet, Amazon Chime, Works With Chromebook, Microsoft Open Office certification	Zoom, Mit allen führenden UC-Plattformen kompatibel, Google Meet, Amazon Chime, Works With Chromebook, Microsoft Open Office certification	Zoom, Mit allen führenden UC-Plattformen kompatibel, Google Meet, Amazon Chime, Works With Chromebook
Audio	Lautsprecher-Frequenzbereich	40Hz - 16000Hz	40Hz - 16000Hz	40Hz - 16000Hz
	Lautsprecher-Bandbreite (Musikmodus)	40Hz - 16000Hz	40Hz - 16000Hz	40Hz - 16000Hz
	Lautsprecher-Bandbreite (Sprachmodus)	150Hz - 6800Hz	150Hz - 6800Hz	150Hz - 6800Hz
	Mikrofontyp	1 analoges MEMS und 1 analoges ECM	1 analoges MEMS und 1 analoges ECM	Unidirektionales Elektret-Kondensatormikrofon (ECM)
	Gehörschutz	PeakStop™, Jabra SafeTone™ 2.0, EU-Richtlinie zum Lärmschutz am Arbeitsplatz, G616	PeakStop™, Jabra SafeTone™ 2.0, EU-Richtlinie zum Lärmschutz am Arbeitsplatz, G616	PeakStop™, Jabra SafeTone™ 2.0, EU-Richtlinie zum Lärmschutz am Arbeitsplatz, G616
	Mikrofon-Bandbreite	100Hz - 10000Hz	100Hz - 10000Hz	100Hz - 10000Hz
Software und Apps	Kompatible Software und/oder Apps	Jabra Direct, Jabra SDK, Jabra Xpress	Jabra Direct, Jabra SDK, Jabra Xpress	Jabra Direct, Jabra SDK, Jabra Xpress
Passform und Tragekomfort	Formfaktor	Überkopfbügel, ohrauflegend	On-ear headband (neckband as accessory)	Earhook, headband (neckband as accessory)
Akku	Gesprächszeit	Bis zu 13 Stunden (bei deaktivierter ausgeschaltetem Busylight)	Bis zu 13 Stunden (bei deaktivierter ausgeschaltetem Busylight)	Bis zu 9 Stunden (bei deaktivierter ausgeschaltetem Busylight)
	Schnurgebundenes Aufladen (nur mit Kabel möglich)	USB-C™	USB-C™	USB-C™
	Ruhemodus	Ja	Ja	Ja
	Ladedauer	Bis zu 90 Minuten	Bis zu 90 Minuten	Bis zu 90 Minuten
	Akkustatus in % nach 30 Min./60 Min.	40% after 30 min charging and 80% after 60 min charging	40% after 30 min charging and 80% after 60 min charging	40% after 30 min charging and 80% after 60 min charging
	Akkutyp	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
	Vom Benutzer austauschbare Batterie	Ja	Ja	

Konnektivität	Wireless technology	DECT	DECT	DECT
	Reichweite	Bis zu 150m 490ft	Bis zu 150m 490ft	Bis zu 100m 330ft
Weitere Infos	Stromverbrauch	Bis zu 0.65A / 7.5V / 4.875W	Bis zu 0.65A / 7.5V / 4.875W	Bis zu 0.65A / 7.5V / 4.875W
	Betriebstemperatur	-10°C bis 55°C 14°F bis 131°F	-10°C bis 55°C 14°F bis 131°F	-10°C bis 55°C 14°F bis 131°F
	Lagertemperatur	-5°C bis 45°C 23°F bis 113°F	-5°C bis 45°C 23°F bis 113°F	-5°C bis 45°C 23°F bis 113°F

PRODUKTTYP	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
Produkte	9653-553-111	Jabra Engage 65 SE - Mono
	9653-553-111-1	Jabra Engage 65 SE - Mono (Low Power)
	9655-553-111	Jabra Engage 65 SE - Convertible
	9659-553-111	Jabra Engage 65 SE - Stereo
	9659-553-111-1	Jabra Engage 65 SE - Stereo (Low Power)
Zubehör	14101-60	Jabra Engage-Ohrpolster – 5 Paare für Stereo-Headset
	14101-61	Jabra Engage-Ohrpolster – 10 Stück für Mono-Headset
	14101-72	Jabra Engage-Ohrpolster – 1 Paar für Stereo-Headset
	14101-73	Jabra Engage-Ohrpolster – 2 Stück für Mono-Headset
	14121-34	Jabra Engage-Überkopfbügelpolsterung
	14121-37	Jabra Engage Mono Neckband
	14121-39	Jabra Engage Mono Headband
	14151-09	Jabra Engage Akku-Pack
	14201-12	Standard RJ9 to RJ9 Flat Cord with Modular Plug (857 mm)
	14205-11	Jabra Link 400a USB-A, DECT, UC, EMEA/APAC
	14205-21	Jabra Link 400a USB-A, DECT, MS, EMEA/APAC
	14205-31	Jabra Link 400c USB-C, DECT, UC, EMEA/APAC
	14205-41	Jabra Link 400c USB-C, DECT, MS, EMEA/APAC
	14207-42	Jabra Engage-Netzteil
	14208-31	Jabra USB-A to USB-C cable - Black
	14208-32	Jabra USB-C to USB-C cable - Black
	14217-03	Jabra Engage 65 SE Replacement Base (Mono/Stereo)
	14217-05	Jabra Engage SE Desk Stand (Stereo/Mono), USB-C
	14401-41	Jabra Engage SE Replacement Headset - Mono
	14401-46	Jabra Engage SE Replacement Headset - Stereo
	14401-51	Jabra Engage SE Replacement Headset - Convertible

Bitte beachten Sie, dass je nach Region verschiedene DECT-Frequenzen verwendet werden. Aus diesem Grund ist es wichtig, die entsprechende Artikelnummer für die Region, in der das Headset verwendet wird, auszuwählen.

Jabra Engage 65 SE Technisches Datenblatt 09082024

Hier finden Sie die neueste Version dieses Dokuments zum Herunterladen:
jabra.com/de-de/support