



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	GS1AN
Produkt- oder Komponententyp	Hilfskontakt
Kontaktanwendung	Anzeige Stellung Ein und Aus
Art und Zusammensetzung der Kontakte	2 NC + 2 NO
Betrieb der Kontakte	Unverzögert
[I _{th}] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	20 A (bei 40 °C)
[I _e] Betriebsbemessungsstrom	1 A bei 220 V DC-13 10 A bei 230 V AC-15 12 A bei 127 V AC-15 4 A bei 48 V DC-13 6 A bei 440 V AC-15 8 A bei 400/415 V AC-15 1,2 A bei 110 V DC-13

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	TeSys TeSys GS Sicherungslasttrennschalter
Mechanische Lebensdauer	30000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	30000 Zyklen AC-15
Bemessungsstrom des Schalters	100 A 125 A 160 A 60 A 400 A 600 A 800 A 200 A 630 A 250 A 315 A 50 A 63 A 1250 A
Sicherungstyp	DIN BS NFC
Typ des Bediengriffs	Außen, linke Seite
Produktgewicht	0,252 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,0 cm
VPE 1 Breite	4,5 cm
VPE 1 Länge	13,0 cm
VPE 1 Gewicht	217,0 g

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------