



### Hauptmerkmale

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Baureihe                     | ClimaSys                |
| Produktname                  | ClimaSys CA             |
| Produkt- oder Komponententyp | Filter                  |
| Kompatible Produktfamilie    | Spacial Thalassa        |
| Zubehör / Teilekategorie     | Wärmemanagement-Zubehör |

### Zusatzmerkmale

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Produktzertifizierungen     | G3 EN 779<br>G3 ISO 16890-1                                 |
| Montageort                  | Between enclosure and outlet grille or fan                  |
| Produktkompatibilität       | Dust sensor NSYCCASFSDUST<br>NSYCVF...M...DG<br>NSYCAG...DG |
| Zubehör / Zielkategorie     | Ausgangsgitter 268 x 248 mm                                 |
| Menge pro Satz              | Satz à 5                                                    |
| Abmessungen des Ausschnitts | 223 x 223 mm                                                |
| Breite                      | 212 mm                                                      |
| Höhe                        | 212 mm                                                      |
| Dicke                       | 8 mm                                                        |

### Montage

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Flammenfestigkeit | M1 entspricht NF P92-507<br>K1/F1 entspricht DIN 53 438 |
|-------------------|---------------------------------------------------------|

### Verpackungseinheiten

|               |      |
|---------------|------|
| VPE 1 Art     | PCE  |
| VPE 1 Menge   | 1    |
| VPE 1 Gewicht | 48 g |

### Nachhaltigkeit

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                       |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                      |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                      |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                     |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich       |

Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|