



Hauptmerkmale

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Baureihe | Thalassa |
| Produktname | Thalassa PLM |
| Kurzbezeichnung des Geräts | PLM |
| Gehäusetypp | Mehrzweck |
| Kategorie | Kompaktgehäuse |
| Nennhöhe | 430 mm |
| Nennbreite | 330 mm |
| Nenntiefe | 200 mm |
| Gehäusemontage | Wandmontage |
| Geräteaufbau | 1 Gehäuse 1 Tür 2 Schloss |
| Türtyp | Einfach |
| Schlosstyp | 3-mm-Doppelschienenverriegelung |

Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------------------|---|
| Anzahl der Schlösser | 2 |
| Beschreibung der Montageplatte | Ohne Montageplatte |
| Zugänglichkeit für den Betrieb | Vorne |
| Abnehmbare Teile | Tür durch Scharniere |
| Material | Polyester mit Glasfaser verstärkt |
| Farbe | Grau (RAL 7035) |
| Normen | NEMA-Klassifizierung 4X NEMA-Klassifizierung 13 IEC 62208 |
| Produktzertifizierungen | UL |
| Elektrische Isolationsklasse | Klasse II |

Montage

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Schutzart (IP) | IP66 entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (IK) | IK10 entspricht IEC 62262 |
| Feuerbeständigkeit | 960 °C entspricht IEC 62208 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -40...80 °C |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 23,0 cm |
| VPE 1 Breite | 35,0 cm |
| VPE 1 Länge | 48,5 cm |
| VPE 1 Gewicht | 5,173 kg |
| VPE 2 Art | PAM |
| VPE 2 Menge | 50 |
| VPE 2 Höhe | 184,0 cm |
| VPE 2 Breite | 100,0 cm |

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 2 Länge | 120,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 271,65 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|--|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|