



Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa
Zubehör / Teilekategorie	Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Tür
Anwendung	Mehrzweck
Für die Nennmaße des Gehäuses	-
Montageort	Vorderseite
Kompatible Produktfamilie	Thalassa Thalassa PLA
Geräteaufbau	1 Tür Befestigungselemente M8-Messinginsätze

Zusatzmerkmale

Material	Aluminium
Farbe	Grau (RAL 7035)
Schlosstyp	Schloss, Doppelschiene 5 mm
Anzahl der Schlösser	2
Türtyp	Interne Platte
Türöffnungsseite	Links (110 °)
Höhe	648 mm
Breite	398 mm
Tiefe	Verfügbare Tiefe zwischen Gehäusetür: 30 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,5 cm
VPE 1 Breite	41,5 cm
VPE 1 Länge	66,0 cm
VPE 1 Gewicht	2,96 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------