



### Hauptmerkmale

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Baureihe                      | Thalassa                     |
| Zubehör / Teilekategorie      | Gehäusezubehör               |
| Produkt- oder Komponententyp  | Tür                          |
| Anwendung                     | Mehrzweck                    |
| Für die Nennmaße des Gehäuses | -                            |
| Montageort                    | Vorne                        |
| Kompatible Produktfamilie     | Thalassa Thalassa PLA        |
| Geräteaufbau                  | 1 Tür<br>Verriegelungssystem |
| Menge pro Satz                | Satz à 1                     |

### Zusatzmerkmale

|                      |  |
|----------------------|--|
| Material             | Tür: Polyester mit Glasfaser verstärkt   |
| Farbe                | Tür: grau (RAL 7035)                     |
| Schlossstyp          | Schloss, Doppelschiene 5 mm              |
| Anzahl der Schlösser | 1  |
| Türtyp               | Einfach                                  |
| Türöffnungsseite     | Reversibel (120 °)<br>Reversibel (180 °) |
| Max. Last            | 30 kg/m <sup>2</sup>                     |
| Höhe                 | 1000 mm                                  |
| Breite               | 750 mm                                   |

### Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 79,0 cm  |
| VPE 1 Breite  | 6,0 cm   |
| VPE 1 Länge   | 105,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 7,95 kg  |

### Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                       |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                      |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                     |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich       |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|