



Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa
Zubehör / Teilekategorie	Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Tür
Anwendung	Mehrzweck
Für die Nennmaße des Gehäuses	-
Montageort	Vorderseite
Kompatible Produktfamilie	Thalassa Thalassa PLM
Geräteaufbau	1 Tür 1 Griff 4 Befestigungswinkel

Zusatzmerkmale


Material	Mit Glasfasern beschichtetes Polyester
Farbe	Grau (RAL 7035)
Schlosstyp	Schloss, Doppelschiene 5 mm
Anzahl der Schlösser	2
Türtyp	Interne Platte
Türöffnungsseite	Reversibel (110 °)
Höhe	Gittermuster: 315 mm
Breite	Gittermuster: 205 mm
Tiefe	Verfügbare Tiefe zwischen Gehäusetür: 26 mm Verfügbare Tiefe zwischen Rückseite: 152 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,3 cm
VPE 1 Breite	27,5 cm
VPE 1 Länge	39,5 cm
VPE 1 Gewicht	960,0 g
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	150
VPE 2 Höhe	120 cm
VPE 2 Breite	100 cm
VPE 2 Länge	140 cm
VPE 2 Gewicht	185 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------
