



Hauptmerkmale

| | |
|--------------------------------|---|
| Baureihe | Spacial |
| Produktname | Spacial S3HF |
| Anwendung | Industrieanwendung |
| Kategorie | Kompaktgehäuse |
| Gehäuse-Nennhöhe | 1000 mm |
| Gehäuse-Nennbreite | 800 mm |
| Gehäuse-Nenntiefe | 300 mm |
| Türtyp | Einfach |
| Beschreibung der Montageplatte | Ohne Montageplatte |
| Typ der Durchführungsplatte | Ohne Durchführungsplatte |
| Installationszubehörtyp | Wandmontage |
| Geräteaufbau | 1 Gehäuse 1 Tür mit Schloss 1 Montageplatte |

Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------------------|--|
| Gehäusotyp | Einteiliges Gehäuse |
| Anzahl der Türen | Vorderseite: 1 Tür(en) |
| Schlosstyp | 3-Punkt-Verschluss, 3-mm-Doppelschiene |
| Zugänglichkeit für den Betrieb | Vorne |
| Abnehmbare Teile | Tür durch Scharniere |
| Material | Gehäuse: Aluzink |
| Oberflächenbeschaffenheit | Epoxid-Polyester-Pulver |
| Farbe | Grau (RAL 7035) |
| Normen | IEC 60529 |
| Produktgewicht | 51,7 kg |

Montage

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Elektromagnetische Verträglichkeit | EMV-Störfestigkeit |
| Schutzart (IK) | IK10 entspricht IEC 62262 |
| Schutzart (IP) | IP55 |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 100,0 cm |
| VPE 1 Breite | 80,0 cm |
| VPE 1 Länge | 30,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 51,7 kg |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|