



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	GS2AH
Produkt- oder Komponententyp	Drehgriff
Kompatible Produktfamilie	TeSys TeSys GS GS2S[RETURN]TeSys TeSys GS GS2T[RETURN]FuPact FuPacT GS GSB630[RETURN]FuPact FuPacT GS GSD630[RETURN]FuPact FuPacT GS GSB800[RETURN]FuPact FuPacT GS GSD800
Typ des Bediengriffs	Außen, Frontseite
Grifffarbe	Rot
Farbe der Grifffrontplatte	Gelb

Zusatzmerkmale

Handle positions	O-I
Verriegelung des Drehgriffs	Mit
Switch rated current	630 A 800 A
Normen	IEC
Produktgewicht	0,28 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP65
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,0 cm
VPE 1 Breite	11,0 cm
VPE 1 Länge	29,0 cm
VPE 1 Gewicht	270,0 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	15,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	1,529 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

RoHS-Richtlinie für China

 [RoHS-Erklärung Für China](#)

Informationen zu RoHS-Ausnahmen

 [Ja](#)

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
