

# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# ABS7EC3E2

Einsteckbares Halbleiterrelais- 12,5mm,  
Eingang, 48 V DC Typ 2



### Hauptmerkmale

Baureihe	Advantys Telefast ABE7
Produkt- oder Komponententyp	Transistor-Steckrelais
Gerätetyp	Eingangsrelais
Minimum ordered quantity	Satz à 4

### Zusatzmerkmale

[tA] Antwortzeit	<= 0,05 ms von Status 0 zu 1 <= 0,4 ms von Zustand 1 auf 0
Breite Abstandsmaß	12 mm
Produktkompatibilität	ABE7P16F310E ABE7P16F312 ABE7P16F310
Eingangsspannung der Digitaleingänge	48 V DC, Typ 2
Diskrete Ausgangsspannung	5 - 24 V DC
Produktgewicht	0,014 kg

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,0 cm
VPE 1 Breite	5,2 cm
VPE 1 Länge	6,5 cm
VPE 1 Gewicht	11,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	5,0 cm
VPE 2 Breite	5,2 cm
VPE 2 Länge	6,5 cm
VPE 2 Gewicht	45,0 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	64
VPE 3 Höhe	15,0 cm
VPE 3 Breite	15,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	948,0 g

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltpunktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

---

Interner Verdrahtungsplan

---

