



**Hauptmerkmale**

Baureihe	Advantys Telefast ABE7
Produkt- oder Komponententyp	Transistor-Steckrelais
Gerätetyp	Ausgangsrelais
Minimum ordered quantity	Satz à 4

**Zusatzmerkmale**

[tA] Antwortzeit	<= 10 ms von Status 0 zu 1 <= 10 ms von Zustand 1 auf 0
Breite Abstandsmaß	10 mm
Produktkompatibilität	ABE7P16T215 ABE7P16T214 ABE7P16T212 ABE7P16T210
Eingangsspannung der Digitaleingänge	24 V DC
Diskrete Ausgangsspannung	24 - 240 V AC
Diskreter Ausgangsstrom	2000 mA
Aktueller Zustand 0 garantiert	0,4 mA DC
Aktueller Zustand 1 garantiert	6,5 mA DC
Spannungsstatus 0 garantiert	2,8 V DC
Spannungsstatus 1 garantiert	18,6 V DC
Produktgewicht	0,016 kg

**Verpackungseinheiten**

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,0 cm
VPE 1 Breite	5,2 cm
VPE 1 Länge	6,5 cm
VPE 1 Gewicht	15,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	5,0 cm
VPE 2 Breite	5,2 cm
VPE 2 Länge	6,5 cm
VPE 2 Gewicht	64,0 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	64
VPE 3 Höhe	15,0 cm
VPE 3 Breite	15,0 cm

VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	1,21 kg

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja


### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

---

Interner Verdrahtungsplan

---



---

Temperatur-Derating-Kurven

---

