


# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# ABS7SC2E

Einsteckbares Halbleiterrelais, 10mm,  
Ausgang, 5-48 V DC, 0,5A



### Hauptmerkmale

Baureihe	Advantys Telefast ABE7
Produkt- oder Komponententyp	Transistor-Steckrelais
Gerätetyp	Ausgangsrelais
Minimum ordered quantity	Satz à 4

### Zusatzmerkmale

[tA] Antwortzeit	<= 0,1 ms von Status 0 zu 1 <= 0,6 ms von Zustand 1 auf 0
Breite Abstandsmaß	10 mm
Produktkompatibilität	ABE7P16T214 ABE7P16T215 ABE7P16T212 ABE7P16T210
Eingangsspannung der Digitaleingänge	24 V DC
Diskrete Ausgangsspannung	5 - 48 V DC
Diskreter Ausgangsstrom	500 mA
Aktueller Zustand 0 garantiert	0,4 mA DC
Aktueller Zustand 1 garantiert	2,9 mA DC
Spannungsstatus 0 garantiert	3,8 V DC
Spannungsstatus 1 garantiert	18,6 V DC
Produktgewicht	0,016 kg

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,500 cm
VPE 1 Breite	4,400 cm
VPE 1 Länge	6,000 cm
VPE 1 Gewicht	6,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	3,500 cm
VPE 2 Breite	4,400 cm
VPE 2 Länge	6,000 cm
VPE 2 Gewicht	29,000 g
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	128
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm

VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	1,165 kg

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja


### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

---

Interner Verdrahtungsplan

---



---

Temperatur-Derating-Kurven

---

