



Hauptmerkmale

Baureihe	Advantys Telefast ABE7
Produkt- oder Komponententyp	Transistor-Steckrelais
Gerätetyp	Ausgangsrelais
Minimum ordered quantity	Satz à 4

Zusatzmerkmale

[tA] Antwortzeit	$\leq 0,1$ ms von Zustand 1 auf 0 $\leq 0,2$ ms von Status 0 zu 1
Breite Abstandsmaß	12 mm
Produktkompatibilität	ABE7P16T318 ABE7P16T330 ABE7R16T330 ABE7P16T334 ABE7P16T318E ABE7P16T330E ABE7R16T332
Eingangsspannung der Digitaleingänge	24 V DC
Diskrete Ausgangsspannung	24 V DC eigengeschützt Ausgänge
Diskreter Ausgangsstrom	2000 mA
Aktueller Zustand 0 garantiert	0,4 mA DC
Aktueller Zustand 1 garantiert	2,9 mA DC
Spannungsstatus 0 garantiert	3,8 V DC
Spannungsstatus 1 garantiert	18,6 V DC
Produktgewicht	0,016 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5 cm
VPE 1 Breite	5,2 cm
VPE 1 Länge	6,5 cm
VPE 1 Gewicht	13 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	5 cm
VPE 2 Breite	5,2 cm
VPE 2 Länge	6,5 cm
VPE 2 Gewicht	52 g
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	128
VPE 3 Höhe	15 cm

VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	2,063 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Interner Verdrahtungsplan

