

Technische Daten

Spannungsversorgung	110-240 V AC / 24 V DC +/-10%
Eigenverbrauch des Geräts	< 0.3 W
Leistungsmessung (W)	Ja
Max. Schaltspannung AC	240 V
Max. Schaltstrom AC	10 A pro Kanal, 16 A gesamt, 18 A gesamt Spitze
Max. Schaltspannung DC	30 V
Max. Schaltstrom DC	10 A
Überhitzungsschutz	Ja
Überstromschutz	Ja
Reichweite	bis zu 40 m in Innenräumen (Abhängig von lokalen Gegebenheiten)
Z-Wave™ repeater:	Ja
CPU	Z-Wave™ S800
Z-Wave™-Frequenz:	868,4 MHz
Maximale übertragene Funkfrequenzleistung in Frequenzband/bänder	< 25 mW
Größe (H x B x T)	37x42x16 ±0.5 mm / 1.46x1.65x0.63 ±0.02 in
Montage	Wall console
Schraubklemmen max Drehmoment:	0.4 Nm / 3.5 lbin
Leiterquerschnitt	0,5 bis 1,5 mm ² / 20 bis 16 AWG
Länge des abisolierten Leiters	5 bis 6 mm / 0.20 bis 0.24 in
Material des Gehäuses	Kunststoff

Farbe	Schwarz
Umgebungstemperatur	-20°C bis 40°C / -5°F bis 105°F
Luftfeuchtigkeit	30% bis 70% RH
Maximale Höhe	2000 m / 6562 ft.