



### Hauptmerkmale

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Baureihe                     | TeSys              |
| Produkt- oder Komponententyp | Gehäuse            |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | GV2MC              |
| Zubehör / Teilekategorie     | Montagezubehör     |
| Produktkompatibilität        | GV2ME              |
| Gehäusotyp                   | Oberflächenmontage |

### Zusatzmerkmale

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Zusätzlicher Einbauort | Rechts<br>Links |
| Höhe                   | 147 mm          |
| Breite                 | 93 mm           |
| Tiefe                  | 84 mm           |
| Produktgewicht         | 0,3 kg          |

### Montage

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Schutzart (IP)          | IP55 5 °C        |
| Umgebungseigenschaften  | Standardumgebung |
| Produktzertifizierungen | UKCA             |

### Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 9,4 cm   |
| VPE 1 Breite  | 9,8 cm   |
| VPE 1 Länge   | 15,5 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 293,0 g  |
| VPE 2 Art     | S04      |
| VPE 2 Menge   | 27       |
| VPE 2 Höhe    | 30 cm    |
| VPE 2 Breite  | 40 cm    |
| VPE 2 Länge   | 60 cm    |
| VPE 2 Gewicht | 8,669 kg |

### Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                           |
| REACH-Verordnung                    |  REACH-Deklaration           |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform  EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                                              |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                              |
| RoHS-Richtlinie für China           |  RoHS-Erklärung Für China    |

|                                 |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja                                                               |
| Kreislaufwirtschafts-Profil     | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |
| WEEE                            | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|