



### Hauptmerkmale

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Baureihe                     | TeSys                                |
| Produkt- oder Komponententyp | Gehäuse                              |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | GV2MC                                |
| Zubehör / Teilekategorie     | Montagezubehör                       |
| Produktkompatibilität        | GV2ME                                |
| Gehäusetyt                   | Oberflächenmontage                   |
| Geliefertes Zubehör          | Pilzdrucktaster für Not-Halt/Not-Aus |

### Zusatzmerkmale

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Zusätzlicher Einbauort | Rechts<br>Links |
| Höhe                   | 147 mm          |
| Breite                 | 93 mm           |
| Tiefe                  | 145,5 mm        |
| Produktgewicht         | 0,3 kg          |

### Montage

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Schutzart (IP)          | IP55             |
| Umgebungseigenschaften  | Standardumgebung |
| Produktzertifizierungen | UKCA             |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 10,000 cm |
| VPE 1 Breite  | 15,500 cm |
| VPE 1 Länge   | 16,500 cm |
| VPE 1 Gewicht | 396,000 g |
| VPE 2 Art     | S04       |
| VPE 2 Menge   | 19        |
| VPE 2 Höhe    | 30,000 cm |
| VPE 2 Breite  | 40,000 cm |
| VPE 2 Länge   | 60,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 8,168 kg  |

### Nachhaltigkeit

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt        |
| REACH-Verordnung                    | REACH-Deklaration            |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform  EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                           |
| Quecksilberfrei                     | Ja                           |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| RoHS-Richtlinie für China       | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | <a href="#">Ja</a>  |
| Kreislaufwirtschafts-Profil     | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich   |
| WEEE                            | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|