



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	FT
Kurzbezeichnung des Geräts	GV2G
Produkt- oder Komponententyp	Kammschiene
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung der Pole	3P
Kompatible Produktfamilie	TeSys Deca TeSys GV2 TeSys K TeSys U
Anzahl von Abgängen	3
[I _{th}] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	63 A
Anschlussraster	54 mm

Zusatzmerkmale

Montageort	An Klemme
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V
Länge	152 mm
Produktgewicht	0,06 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1 cm
VPE 1 Breite	3,1 cm
VPE 1 Länge	15,1 cm
VPE 1 Gewicht	64 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	70
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	15 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	4,589 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	2240
VPE 3 Höhe	77 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	60 cm
VPE 3 Gewicht	159,06 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------