



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produkt- oder Komponententyp	Gehäuse
Kurzbezeichnung des Geräts	GV3PC
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Produktkompatibilität	GV3P GV3L
Gehäusotyp	Oberflächenmontage

Zusatzmerkmale

Material	Metall
Verriegelung des Drehgriffs	Vorhängeschloss in EIN-Position Vorhängeschloss in AUS-Stellung
Grifffarbe	Schwarz
Höhe	312 mm
Breite	181 mm
Tiefe	203,5 mm
Produktgewicht	2 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP65
Produktzertifizierungen	UKCA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	19,5 cm
VPE 1 Breite	21,5 cm
VPE 1 Länge	31,5 cm
VPE 1 Gewicht	3,642 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	94,5 cm
VPE 2 Breite	100 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	231 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------