



#### Hauptmerkmale

Baureihe	FuPacT
Produkt- oder Komponententyp	Hilfskontakt
Geräteanwendung	Fernanzeige
Kompatible Produktfamilie	FuPacT ISFL160 Sicherungslasttrennschalter
Typ der Hilfskontakte	Standard
Contact function	Changeover contact
Zusammensetzung der Signalkontakte	1 S/Ö
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	2 A

#### Zusatzmerkmale

Montagemodus	Montage an der Oberseite
Output contact breaking capacity	AC-12: 2 A bei 24 V AC-12: 2 A bei 48 V AC-12: 2 A bei 110 V AC-12: 2 A bei 220/240 V DC-12: 0,2 A bei 24 V DC-12: 0,2 A bei 48 V DC-12: 0,2 A bei 110 V DC-12: 0,2 A bei 220/240 V
Mindestlast	100 mA bei 24 V
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	250 V
Normen	IEC 60947-5-1

#### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,0 cm
VPE 1 Breite	1,2 cm
VPE 1 Länge	1,05 cm
VPE 1 Gewicht	5,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	755,0 g

#### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <input checked="" type="checkbox"/> EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja

Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------