



Hauptmerkmale

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Baureihe | TeSys |
| Kurzbezeichnung des Geräts | VZ |
| Produkt- oder Komponententyp | Zusätzlicher Nullleiter-Klemmenblock |
| Leistungsfähigkeit | Hohe Leistung |
| Beschreibung der Pole | 1N |
| Art und Zusammensetzung der Kontakte | 1 S |
| Betrieb der Kontakte | Voreilend, nacheilend |
| Produktkompatibilität | V5 V6 |
| Kompatible Produktfamilie | TeSys TeSys VARIO Lasttrennschalter |
| Netzwerktyp | AC DC |
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |

Zusatzmerkmale

| | |
|--|---|
| Montageort | Links Rechts |
| Betriebsbemessungsspannung Ue | 690 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit | 6 kV |
| [Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft | 175 A |
| Mechanische Lebensdauer | 30000 Zyklen |
| Elektrische Lebensdauer | 30000 Zyklen DC-1 - 5 30000 Zyklen AC-21 |
| Anschlüsse - Klemmen | Schraubklemmenleisten Kabel 70 mm ² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende Schraubklemmenleisten Kabel 95 mm ² - Kabelfestigkeit: starr |
| Anzugsmoment | 22,6 Nm - auf Schraubklemmenleisten |
| Höhe | 125 mm |
| Breite | 30 mm |
| Tiefe | 63 mm |
| Produktgewicht | 0,25 kg |

Montage

| | |
|---------------------------------|---|
| Normen | IEC 60947-3 |
| Produktzertifizierungen | UL[RETURN]CSA[RETURN]GL[RETURN]UKCA |
| Schutzbehandlung | TC |
| Schutzzart (IP) | IP20 entspricht IEC 60529 |
| Mechanische Robustheit | Schwingungen 10 - 150 Hz (1 Gn) entspricht IEC 60068-2-6 Schocks 11 ms (15 Gn) entspricht IEC 60068-2-27 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -20...50 °C |
| Feuer Beständigkeit | 960 °C entspricht IEC 60695-2-1 |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 7,5 cm |
| VPE 1 Breite | 7,0 cm |
| VPE 1 Länge | 12,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 257,0 g |
| VPE 2 Art | S03 |
| VPE 2 Menge | 30 |
| VPE 2 Höhe | 30,0 cm |
| VPE 2 Breite | 30,0 cm |
| VPE 2 Länge | 40,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 8,19 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform mit Ausnahmen |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| PVC-frei | Ja |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|