

# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# VBFXGE2

Gehäuse, leer, IP65, für V3, +max. 3  
Zusatzmodule, Griff schwarz



### Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	VBFX
Produkt- oder Komponententyp	Gehäuse
Produktkompatibilität	V3 V4

### Zusatzzmerkmale

Grifffarbe	Schwarz
Farbe der Grifffrontplatte	Schwarz
Verriegelung des Drehgriffs	Mit
[I]the] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom	50 A 63 A
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung
Höhe	180 mm
Breite	157 mm
Tiefe	152 mm
Produktgewicht	0,66 kg

### Montage

Schutzart (IP)	IP65
----------------	------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	23,0 cm
VPE 1 Breite	23,0 cm
VPE 1 Länge	23,0 cm
VPE 1 Gewicht	500,0 g

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Umweltpunktdekleration	<input checked="" type="checkbox"/> Produktumweltprofil

Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------