



## Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	VBFX
Produkt- oder Komponententyp	Gehäuse
Produktkompatibilität	V02 - V2

## Zusatzmerkmale

Grifffarbe	Schwarz
Farbe der Grifffrontplatte	Schwarz
Verriegelung des Drehgriffs	Mit
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom	10 A 20 A 16 A 32 A 25 A
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung
Höhe	180 mm
Breite	157 mm
Tiefe	152 mm
Produktgewicht	0,66 kg

## Montage

Schutzart (IP)	IP65
----------------	------

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	16,700 cm
VPE 1 Breite	19,000 cm
VPE 1 Länge	20,200 cm
VPE 1 Gewicht	688,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	4,906 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------