



## Hauptmerkmale

Zubehör / Teilebezeichnung	Glühlampe
Zubehör / Teiletyp	Glühlampe
Zubehör / Teilekategorie	Beleuchtungszubehör
[UH,nom] Nennhilfsspannung	110 V AC
Signaltyp	Stetig leuchtend
Verlustleistung in W	6 W
Signalfarbe	Klar
Durchmesser	18 mm
Länge	35 mm
Verkauf je unteilbare Menge	1

## Zusatzmerkmale

Lampenfassung	BA 15d
---------------	--------

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,6 cm
VPE 1 Breite	1,6 cm
VPE 1 Länge	3,4 cm
VPE 1 Gewicht	8,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	4,9 cm
VPE 2 Breite	6,3 cm
VPE 2 Länge	12,8 cm
VPE 2 Gewicht	89,0 g
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	280
VPE 3 Höhe	15,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	2,995 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------