



Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Harmony XVM Optimum
Zubehör / Teilekategorie	Beleuchtungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Glühlampe
Zubehör / Teilebezeichnung	Glühlampe
Zubehör / Zielkategorie	Signalsäule und Kompaktsignalstation
Lampenfassung	BA 15d
Signaltyp	Stetig leuchtend
[UH,nom] Nennhilfsspannung	230 V AC/DC
Leuchtdichte	650 cd/m ²
Verkauf je unteilbare Menge	10

Zusatzmerkmale



Max. Verlustleistung in W	5 W
Produktgewicht	0,007 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,0 cm
VPE 1 Breite	3,5 cm
VPE 1 Länge	8,8 cm
VPE 1 Gewicht	7,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	3,5 cm
VPE 2 Breite	5,0 cm
VPE 2 Länge	8,8 cm
VPE 2 Gewicht	79,0 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	140
VPE 3 Höhe	15 cm
VPE 3 Breite	15 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	1,466 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------