



Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Harmony XVM Optimum
Zubehör / Teilekategorie	Beleuchtungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Blitzentladungsröhre
Zubehör / Teilebezeichnung	Blitzentladungsröhre
Zubehör / Zielkategorie	Signalsäule und Kompaktsignalstation
Lampenfassung	BA 15d
Signaltyp	Blitzlicht
[UH,nom] Nennhilfsspannung	24 V AC/DC
Verkauf je unteilbare Menge	1

Zusatzmerkmale

Blitzenergie	0,8 J
Blitzfrequenz	0,8 Hz
Produktgewicht	0,022 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,6 cm
VPE 1 Breite	3,2 cm
VPE 1 Länge	3,2 cm
VPE 1 Gewicht	26 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	48
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	15 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	1,545 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	1536
VPE 3 Höhe	105 cm
VPE 3 Breite	60 cm
VPE 3 Länge	80 cm
VPE 3 Gewicht	48,436 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------