



Hauptmerkmale

Product Type	Industrielle Steuertransformatoren
Typ	T

Zusatzmerkmale

Anzahl der Phasen	1 Phase
Nennleistung	3000 VA pro UL 3000 VA pro CSA 3000 VA pro NOM 2000 VA pro CE
Primary to Secondary Voltage	208 V: 120 V
Temperature Rise	115 °C
Electrical Connection	Klemmschraubenleisten
Height	222,25 mm
Width	228,60 mm
Depth	183,90 mm
Material	Kupfer: Wicklung
Fingersichere Abdeckung	FSC2

Montage



Certifications	CSA-File LR37055 Anleitung 184-N-90[RETURN]UL-gelistete Datei E61239
Gehäusetypp	Keine Schutzart (offenes Gerät)
Insulation Temperature	180 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	32,004 cm
VPE 1 Breite	30,48 cm
VPE 1 Länge	37,592 cm
VPE 1 Gewicht	27,488 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------