



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produkt- oder Komponententyp	Drehgriff
Kurzbezeichnung des Geräts	GV7AP
Kompatible Produktfamilie	TeSys TeSys GV7 Motor-Leistungsschalter TeSys TeSys GV5 Motor-Leistungsschalter
Zubehör / Teilekategorie	Steuerungszubehör
Montageposition des Drehgriffs	Vorne
Montageart des Drehgriffs	Direkt

Zusatzmerkmale

Grifffarbe	Rot
Farbe der Grifffrontplatte	Gelb
Verriegelung des Drehgriffs	1 bis 3 Vorhängeschlösser 5...8 mm Vorhängeschloss in AUS-Stellung
Produktgewicht	0,205 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP40
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	11,0 cm
VPE 1 Breite	10,0 cm
VPE 1 Länge	9,0 cm
VPE 1 Gewicht	25,0 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------