



Hauptmerkmale

Baureihe	Easy9
Produkt- oder Komponententyp	Kammschiene
Montagemodus	Horizontal
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung der Leitungen	3L
Länge in 18-mm-Modulen	12

Zusatzmerkmale

Anzahl der Wege	4-polig 3 L
Polkonfiguration für 1-Weg	1 x 3P
Anschlussraster	18 mm
Anschlusstyp	Zinke
Abstand zwischen den Polen	54 mm
Isolation	Isoliert
Gerätedarstellung	Ablängbar
Geliefertes Zubehör	2 Endstück
Nennbetriebsstrom Ie	63 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC 50 Hz Ph/N 400 V AC 50 Hz Ph/Ph
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V AC entspricht IEC 61439-1
Montageort	Oben auf Tunnelklemmen
9-mm-Raster	24
Breite	220 mm
Farbe	Hellgrau (RAL 7035)
Kompatible Produktfamilie	Easy9 (Easy9 XP)

Montage

Normen	IEC 60439-1 IEC 60664
Feuerbeständigkeit	850 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	2

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,700 cm
VPE 1 Breite	2,500 cm
VPE 1 Länge	21,600 cm
VPE 1 Gewicht	80,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	5,700 cm
VPE 2 Breite	8,500 cm

VPE 2 Länge	24,700 cm
VPE 2 Gewicht	878,000 g
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	80
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	7,338 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------